



Maßangaben der lichten Einbautiefen bei eingebauten Montageplatten.

Die Gehäusebreite der Mi-Einzelleergehäuse Mi 9... vergrößert sich um 15 mm für die seitlich angebauten Deckelscharniere, siehe auch Produktseiten.


 = nutzbarer Einbauraum bei eingebauten Kabeinführungen




Mi 0100
Mi 0101
Mi 9100
Mi 9101




Mi 0200
Mi 0201
Mi 9200
Mi 9201




Mi 0210
Mi 0211
Mi 9210
Mi 9211




Mi 0220
Mi 0221




Mi 0300
Mi 0301
Mi 9310
Mi 9311



Mi 0310
Mi 0311
Mi 9310
Mi 9311




Mi 0400
Mi 0401
Mi 9400
Mi 9401




Mi 0410
Mi 0411
Mi 9410
Mi 9411

Mi 0600
Mi 0601



Mi 0800
Mi 0801



Geräteeinbau mit Fronttafelbefestigung

Geräteausschnitte an den Ecken vorbohren, dann mit einer Stichsäge bei mittlerer bis niedriger Schnittgeschwindigkeit den Ausschnitt aus der Einbauplate Mi EP .. aussägen. Sägeblätter mit grober Zahnung für Kunststoff verwenden (z.B. Bosch T 101 B).

